

Злив конденсату PWEA-AC-7A

Номер деталі: 538680

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Допоміжне ручне керування	Без фіксації
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	зовнішній електричний повністю автоматичний
Величина вимірювання	Рівень
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Компоненти керування	Сенсорна клавіатура з кнопкою тестування
Індикатор готовності	LED
Індикація стану перемикання	LED
Робочий тиск	0.8 бар...16 бар
Сигнальний вихід	На основі контактів
Номінальна робоча напруга AC	230 В
Номінальна потужність відводу конденсату	2 В·А
Частота мережі	50 Гц...60 Гц
Дозвіл	C-Tick
Знак КС	KC-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	1 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529 III
Температура навколишнього середовища	1 °C...60 °C
Вага продукту	700 г

Особливості	Значення
Електричне підключення	Гвинтова клемма
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Підключення для зливу конденсату	РК-8
Пневматичне з'єднання	G1/2
Матеріал ємності для конденсату	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Пластик