

Компенсатор моменту FKC-40

Номер деталі: 538962

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Радіальне відхилення +/-	2.5 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Миттєве максимально допустиме навантаження в напрямку сили +/-	3000 Н
Довгострокове максимально допустиме навантаження в напрямку сили +/-	1400 Н
Вага продукту	180.2 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал шарніра	РА посилений
Матеріал сферичної цапфи	Високолегована сталь
Матеріал плити	Анодований алюмінієвий сплав