

Роз'єм
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
Номер деталі: 538999

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Електричне підключення	5-ріп Роз'єм прямий / гвинтова клема
Пропускна здатність по струму	3 А
Допустимий діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Перетин з'єднання	0.75 мм ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний