


Фільтр-глушник LFU-3/8

Номер деталі: 539133

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	G3/8
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	1 мкм
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Витрата по відношенню до атмосфери	4700 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Зменшення шуму	Зниження на 40 дБ
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Рівень шуму	78 дБ(A)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	190 г
Пневматичне з'єднання	G3/8
Матеріал корпусу	PP