

Роз'єм
MSSD-EB-M12
Номер деталі: 539712

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	50
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	11 г
Електричне підключення	3-ріп Розетка кутова Форма C відповідно до DIN EN 175301-803 квадратна форма
Кабельний роз'єм	M12
Допустимий діаметр кабелю	4 мм...6 мм
Перетин з'єднання	1.5 мм ²
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-40 °C...125 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA-посилений
Матеріальні ущільнення	HNBR