



Колектор
LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI
Номер деталі: 540043

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Модельний ряд	DB
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	на Р-рейці Поршневий регулятор з безпосереднім керуванням
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар
Діапазон регулювання тиску	0.05 МПа...0.7 МПа 0.5 бар...7 бар 7.25 psi...101.5 psi
Максимальний гістерезис тиску	0.5 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	1250 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Матеріал заглушки	Сталь Оцинкований
Матеріал розпірного болта	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнювального кільця	PVC
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	PA-посилений