

Привід кульового крану VZPR-BPD-22-R12

Номер деталі: 540512

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан Поворотний привід
Спосіб приведення в дію	електричний пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	CNOMO 3 внутрішньою різьбою
Під'єднання технологічного клапана	Rp1/2
Індикатор положення перемикача	Напрямок ручки = Напрямок потоку
Номинальний розмір DN	15
Робочий тиск приводу	1 бар...8.4 бар
Номинальний тиск арматури PN	40
Температура середовища	-20 °C...150 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Вага продукту	1200 г
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії