


# Привід кульового крану VZPR-BPD-22-R34

Номер деталі: 540513

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Конструкція                          | 2-ходовий кульовий клапан<br>Поворотний привід |
| Спосіб приведення в дію              | електричний<br>пневматичний                    |
| Положення монтажу                    | Будь-який                                      |
| Тип кріплення                        | CNOMO<br>3 внутрішньою різьбою                 |
| Під'єднання технологічного клапана   | Rp3/4                                          |
| Індикатор положення перемикача       | Напрямок ручки = Напрямок потоку               |
| Номінальний розмір DN                | 20                                             |
| Робочий тиск приводу                 | 1 бар...8.4 бар                                |
| Номінальний тиск арматури PN         | 40                                             |
| Температура середовища               | -20 °C...150 °C                                |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C                                 |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III                            |
| Вага продукту                        | 1500 г                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 1 - низький опір корозії                       |