

Комплект манометра DPA-40-10-MA-SET

Номер деталі: 540781

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 837-1
Номінальний розмір манометра	27
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою
Робочий тиск	10 бар
Клас точності вимірювань	4
Ступінь захисту	IP43
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення монтажу	Будь-який
Пневматичне з'єднання	R1/8
Вага продукту	16 г