


Плита живлення VMPA-FB-SP-V

Номер деталі: 541082

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Допустимі коливання напруги	+/- 25 %
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	200 г
Електричне підключення	3-pin M18
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском