

Відсічний клапан MS6N-EM1

Номер деталі: 541301

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	поворотний повзунок
Спосіб приведення в дію	Вручну
Вихлопна функція	не регулюється
Тип контролю	прямий
Функція клапана	3/2 бістабільний
Робочий тиск	0 бар...18 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	3000 л/хв...8700 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	Будь-який
Напрямок потоку	Не реверсивні
Пневматичний порт 3	1/2 NPT
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском