

Трубка
PAN-R-4X0,75-SI
Номер деталі: 541674

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	4 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	16 мм
Внутрішній Ø	2.5 мм
Мінімальний радіус вигину	10 мм
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...3.5 МПа -0.95 бар...35 бар -13.775 psi...507.5 psi
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.0079 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм
Колір	Срібло
Твердість по шкалі Shore	D 62 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-A