

Стопор KUC-18

Номер деталі: 541691

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	18
Прецизійне регулювання	10 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	400 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопорного гвинта	Сталь Оцинкований
Матеріал стопорного кронштейна	Лита нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований
Матеріал кришки	POM
Матеріал кліпси	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гайки	Сталь Оцинкований