

Роз'єм живлення NECU-G78G4-C2

Номер деталі: 543108

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61984
Дозвіл	с CSA us (OL)
Вага продукту	58.7 г
Електричне підключення 1	Розетка пряма, 7/8", 4-pin
Кодування роз'єму	ODVA AutoSIG
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...250 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...250 В
Струмове навантаження при 40 °C	10 А
Стійкість до стрибків напруги	2.5 кВ
Допустимий діаметр кабелю	6 мм...12 мм
Перетин з'єднання	1.5 мм²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	Цинк литий під тиском, нікельований
Матеріальні ущільнення	FPM NBR
Матеріал штекерних контактів	Позолочений мідний сплав