

Роз'єм
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Номер деталі: 543109

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Вага продукту	44.3 г
Електричне підключення 1	Прямий роз'єм, M12x1, 4-контактний, D-кодування, екранований
Кодування роз'єму	D
Електричне підключення 2	Гвинтова клема, екранована
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...250 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...250 В
Стійкість до стрибків напруги	2.5 кВ
Властивості передачі	DIN EN 50173 / CAT 5
Допустимий діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Перетин з'єднання	0.14 мм²...0.75 мм²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Литий під тиском цинк, нікельований
Матеріал штекерних контактів	Латунь, позолочена