


# З'єднувальна лінія NEBV-S1W37-KM-5-LE27

Номер деталі: 543275

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Область застосування                                 | Тільки для багатопінового підключення пневмоострова VTSA/VTSA-F |
| Відповідає стандарту                                 | DIN 47100                                                       |
| Маркування кабелю                                    | З кріпленням для таблички з описом                              |
| Вага продукту                                        | 1124 г                                                          |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою                                      |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                                                     |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                                                         |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Кутовий                                                         |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | Sub-D                                                           |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 37                                                              |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 27                                                              |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | 3x гвинт M4                                                     |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                                              |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | кабель                                                          |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | відкритий кінець                                                |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 27                                                              |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 27                                                              |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...30 В                                                      |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 2 А                                                             |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 1 кВ                                                            |
| Довжина кабелю                                       | 5 м                                                             |
| Властивості кабелю                                   | Стандарт                                                        |
| Лінійка умов випробувань                             | Умови тестування за запитом                                     |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю            | 44 мм                                                           |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю               | 82 мм                                                           |
| Діаметр кабелю                                       | 10.9 мм                                                         |
| Склад кабелю                                         | 27 x 0,34 мм <sup>2</sup>                                       |
| Номінальний переріз провідника                       | 0.34 мм <sup>2</sup>                                            |
| Ступінь захисту                                      | IP65<br>NEMA 4                                                  |
| Примітка щодо ступеня захисту                        | в змонтованому стані                                            |
| Температура навколишнього середовища                 | -5 °C...50 °C                                                   |

| Особливості                                 | Значення                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви ЄС RoHS                 |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії               |
| Матеріал оболонки кабелю                    | PVC                                      |
| Колір оболонки кабелю                       | Сірий                                    |
| Матеріал корпусу                            | PA                                       |
| Матеріал ізоляційного рукава                | PVC                                      |