

# Мембранний осушувач MS6N-LDM1-1/2-P40

Номер деталі: 543662

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | 6                                                         |
| Модельний ряд                                                    | PC                                                        |
| Положення монтажу                                                | по вертикалі +/- 5°                                       |
| Конструкція                                                      | Осушувач мембранний                                       |
| Робочий тиск                                                     | 3 бар...12.5 бар                                          |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 400 л/хв                                                  |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:4:2]    |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Експлуатація з мастилом неможлива                         |
| Зниження точки роси тиску                                        | 20 K                                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                            |
| Температура зберігання                                           | -20 °C...60 °C                                            |
| Допуск до харчової промисловості                                 | див. розширену інформацію про матеріал                    |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:3:2]    |
| Температура середовища                                           | 2 °C...50 °C                                              |
| Температура навколишнього середовища                             | 2 °C...50 °C                                              |
| Вага продукту                                                    | 1,3 кг                                                    |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів<br>за бажанням: |
| Пневматичний порт 1                                              | 1/2 NPT                                                   |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 1/2 NPT                                                   |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                        |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній литий під тиском                                 |
| Матеріал ємності                                                 | Кований алюмінієвий сплав                                 |