

Блок підключення CPE14-PRS-3/8-5

Номер деталі: 543833

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	20 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	5
Максимальна кількість зон тиску	2
Розривний тиск	5 МПа 725 psi
Тиск розриву	50 бар
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	1.2 Н·м
Вага продукту	498 г
Тип монтажу з'єднувального блок	з наскрізним отвором
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичний порт 3	G3/8
Пневматичне з'єднання 5	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав