

## Стопор KYC-63

Номер деталі: 545243

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                        |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Розмір                               | 63                              |
| Прецизійне регулювання               | 15 мм                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 2 - помірний вплив корозії      |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C                  |
| Вага продукту                        | 2950 г                          |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS              |
| Матеріал стопорного гвинта           | Сталь<br>Оцинкований            |
| Матеріал стопорного кронштейна       | Алюміній<br>Анодований          |
| Матеріал корпусу                     | Алюміній<br>Анодований          |
| Матеріал кришки                      | ПОМ                             |
| Матеріал кліпси                      | Високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал гайки                       | Сталь<br>Оцинкований            |