

Кришка
NECV-S1W37
Номер деталі: 545974

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Область застосування	Тільки для багатопінового підключення пневмоострова VTSA/VTSA-F
Вага продукту	180 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	37
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	37
Електричне підключення 1, тип кріплення	3x гвинт M4
Електричне підключення 2, технологія підключення	обтиск контактів
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °C	2 А
Стійкість до стрибків напруги	1 кВ
Кабельний роз'єм	M20x1,5
Діаметр кабелю	5 мм...13 мм
Номинальний переріз провідника	0.08 мм²...0.5 мм²
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	PA