


Запобіжний вакуумний клапан ISV-M4

Номер деталі: 545996

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M4
Ефективність імпульсу при висуванні	0.8 МПа 8 бар
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар
Необхідна швидкість всмоктування при -0,05 МПа (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1.5 г
Тип кріплення	Можливість вкручування
Пневматичний порт 1	M4
Пневматичне з'єднання 2	M4
Матеріал фільтра	спечена бронза
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав