


**Колектор
FCK-3-РК-4-N**
Номер деталі: 546066

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	3 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	10 г
Пневматичний порт 1	Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2	Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав