


**Колектор
FCK-3-PK-9-N**

Номер деталі: 546068

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	28 г
Пневматичний порт 1	Для ніпеля внут. Ø 9 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2	Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав