

# Монтажна плита VABS-S2-1S-G38-R3

Номер деталі: 546101

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ширина                                      | 42 мм                                                           |
| На підставі норм                            | ISO 5599-2                                                      |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Контроль подачі повітря                     | Зовнішній                                                       |
| Робочий тиск                                | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар                          |
| Діапазон робочої напруги постійного струму  | 24 В                                                            |
| Стійкість до стрибків напруги               | 0.8 кВ                                                          |
| Струмове навантаження при 40 °C             | 2 А                                                             |
| Ступінь забруднення                         | 3                                                               |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>NEMA 4<br>в змонтованому стані                          |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C                                                   |
| Вага продукту                               | 386 г                                                           |
| Тип кріплення                               | з наскрізним отвором                                            |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал монтажної плити                    | Алюміній литий під тиском                                       |