

Пластикова трубка
PAN-8X1,25-NT
Номер деталі: 546286

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	8 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	43 мм
Внутрішній Ø	5.9 мм
Мінімальний радіус вигину	22 мм
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.5 МПа -0.95 бар...15 бар -13.775 psi...217.5 psi
Дозвіл	TÜV
Морська класифікація	Див. сертифікат
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.024 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 8 мм Для ніпеля внут. Ø 6 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 6 мм
Колір	Натуральний
Твердість по шкалі Shore	D 55 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-A