


Базовий клапан LOE-D-MIDI-U

Номер деталі: 546427

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Midi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Максимальна кількість мастила	3.7 fl oz (US)
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Мінімальна витрата для функції змащення	1.26 cfm
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	864 cfm
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	14 °F...140 °F
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Температура середовища	14 °F...140 °F
Температура навколишнього середовища	14 °F...140 °F
Вага продукту	22.1 oz
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал ємності	PC