

Базовий клапан LF-D-5M-MIDI-A-U

Номер деталі: 546460

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Midi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Кришка контейнера	Металевий захист
Ступінь відділення конденсату	75 %
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	251 cfm
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	14 °F...140 °F
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази
Температура середовища	41 °F...140 °F
Температура навколишнього середовища	41 °F...140 °F
розмір пор	5 мкм
Вага продукту	24.5 oz
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC