


Базовий клапан LFR-D-DI-MAXI

Номер деталі: 546512

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Модельний ряд	D
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Фільтр-регулятор без манометра
Максимальна об'єм конденсату	1.45 fl oz (US)
Кришка контейнера	Металевий захист
манометр	G1/4 підготовлено
Робочий тиск	0.1 МПа...1.6 МПа 1 бар...16 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...12 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.04 МПа 0.4 бар 5.8 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	707 cfm
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	14 °F...140 °F
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Інертні гази
Температура середовища	14 °F...140 °F
Температура навколишнього середовища	14 °F...140 °F
Вага продукту	56 oz
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC