

Адаптер AD-G1-1NPT-I

Номер деталі: 546546

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--------------------------|
| Номинальний розмір | 21.4 мм |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...10 бар |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1 | 90 Н·м |
| Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2 | 35 Н·м |
| Вага продукту | 212.68 г |
| Пневматичний порт 1 | Зовнішня різьба G1 |
| Пневматичне з'єднання 2 | Внутрішня різьба 1 NPT |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріальні ущільнення | PVC |
| Матеріал корпусу | Оцинкована сталь |