

Адаптер AD-G3/4-3/4NPT-I

Номер деталі: 546550

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	18.3 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	60 Н·м
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	32 Н·м
Номинальний момент затягування	45 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	195.64 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/4
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба 3/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь