


Колектор
FR-8-1/4-BR
Номер деталі: 546750

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	11.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 бар...16 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Кількість виходів	8
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав