



Плита регулятора VABF-S2-1-R6C2-C-10

Номер деталі: 546832

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 мм
На підставі норм	ISO 5599-2
Положення монтажу	Будь-який
Багат шарова будова пневматичної частини	Регулятор тиску на 2 реверсивний
Функція регулятора	постійний тиск на виході 3 вторинним вихлопом
Додатковий манометр	Можливий
Діапазон регулювання тиску	0.05 МПа...1 МПа 0.5 бар...10 бар 7.25 psi...145 psi
Тиск на вході 1	0.5 бар...10 бар 0.05 МПа...1 МПа 7.25 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	640 г
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Підключення манометра	За допомогою кріпильного хомута
Матеріал панелі управління	РА
Матеріал корпусу контролера	Алюміній литий під тиском