

Модуль виходів CP-A08-M12-EL-Z

Номер деталі: 546924

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором з DIN-рейкою за бажанням:
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP65 IP67
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Знак KC	KC-EMV
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA-посилений
Матеріал покриття	PA-посилений
LED дисплеї	3 діагностика модулів 8 діагностика каналів 8 статус каналу
Максимальна кількість виходів	8
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 В...30 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Діапазон робочої напруги DC, напруга навантаження	24 В
Зверніть увагу на напругу навантаження	з допомогою підключення напруги навантаження (24V DC)
Залишкова пульсація напруги навантаження	4 Vss
Характеристика виходів	IEC1131-T2
Логіка перемикання виходів	PNP (позитивне перемикання)
Максимальний сумарний струм на модуль	4 А
Електрична ізоляція між каналами	Немає
Запобіжник (коротке замикання)	внутрішній електронний запобіжник на групу