


Кабель з роз'ємом КМЕВ-3-24-5-LED

Номер деталі: 547269

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відображення стану сигналу	LED жовтий
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	230 г
Електричне підключення 1	Розетка, згідно EN 175301-803, тип C
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електричне підключення 1, примітка щодо кабельного виходу	90°
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	2
Електричне підключення 1, тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	2
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 В
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Довжина кабелю	5 м
Властивості кабелю	Стандарт
Діаметр кабелю	5.2 мм
Склад кабелю	2 x 0,75 мм ²
Кінці проводів	Накінецьник
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал корпусу	PC
Матеріальні ущільнення	NBR

Особливості	Значення
Матеріал штекерних контактів	Посріблений сплав міді