


Амортизатор DYSW-4-6-Y1F

Номер деталі: 548070

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Крок	6 мм
Демпфування	Саморегулююче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	2 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	6 мм
Максимальна сила удару	100 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	0.8 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	7000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.006 Дж
Сила скидання	0.7 Н
Мінімальне зусилля введення	6.5 Н
Вага продукту	6 г
Діапазон мас	1.2 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь