

**Амортизатор
DYEF-M4-Y1F**
Номер деталі: 548370

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M4
Крок	1.7 мм
Демпфування	Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін з металевим фіксованим упором
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.8 м/с
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	1.7 мм
Максимальне споживання енергії на один хід	0.005 Дж
Вага продукту	1.6 г
Тип кріплення	З контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь