

Амортизатор DYEF-M10-Y1F

Номер деталі: 548374

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M10
Крок	3.7 мм
Демпфування	Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін з металевим фіксованим упором
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.8 м/с
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	3.7 мм
Максимальне споживання енергії на один хід	0.06 Дж
Вага продукту	19.7 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь