


**Заглушка  
CPX-M-AK-C**  
Номер деталі: 548753

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                          | Значення                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ширина                               | 30 мм                                                    |
| Висота                               | 58 мм                                                    |
| Довжина                              | 22 мм                                                    |
| Дозвіл                               | UL94 V0                                                  |
| Вага продукту                        | 54 г                                                     |
| Ступінь захисту                      | IP65<br>IP67<br>в змонтованому стані<br>згідно IEC 60529 |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C                                            |
| Температура зберігання               | -40 °C...70 °C                                           |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                                           |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 1 - низький опір корозії                                 |
| Матеріал корпусу                     | Цинк дитий під тиском<br>Нікельований                    |
| Матеріальні ущільнення               | NBR                                                      |
| Відносна вологість                   | 5 - 90 %<br>Не конденсується                             |