


Роз'єм
VABM-C7-12W-G18-3
Номер деталі: 549649

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага продукту	102 г
Підключення пілотного повітря 12	M3
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	M7
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав