

# Електромагнітна котушка MD-2-230VAC-PA

Номер деталі: 549905

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Спосіб приведення в дію                              | електричний                                                                  |
| Положення монтажу                                    | Будь-який                                                                    |
| Робочий цикл                                         | 100%                                                                         |
| Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$                | 0.7                                                                          |
| Характеристики котушки                               | 230 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 14,5 VA, утримуюча потужність 10,5 VA |
| Допустимі коливання частоти                          | +/- 10 %                                                                     |
| Допустимі коливання напруги                          | +/- 10 %                                                                     |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)          | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання                   |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)            | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання                     |
| Відповідність LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Ступінь захисту                                      | IP65                                                                         |
| Температура навколишнього середовища                 | -20 °C...50 °C                                                               |
| Максимальний момент затягування гвинтового з'єднання | 0.5 Н·м                                                                      |
| Вага продукту                                        | 110 г                                                                        |
| Електричне підключення                               | відповідно до DIN EN 175301-803                                              |
| Тип кріплення                                        | З накатною гайкою                                                            |
| Інформація про матеріали                             | Відповідно до RoHS                                                           |
| Матеріал магнітної котушки                           | Дюропласт<br>мідь<br>Сталь                                                   |
| Матеріал обмотки                                     | мідь                                                                         |