

Блок підключення CPE10-3/2-PRS-1/4-9-NPT

Номер деталі: 550608

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	16 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	9
Максимальна кількість зон тиску	2
Розривний тиск	5 МПа 725 psi
Тиск розриву	50 бар
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	23 °F...122 °F
Температура навколишнього середовища	23 °F...122 °F
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.9 ft-lbf
Вага продукту	13.4 oz
Тип монтажу з'єднувального блок	з наскрізним отвором
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичний порт 3	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 5	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав