

Блок підключення CPE14-3/2-PRS-3/8-4-NPT

Номер деталі: 550612

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	20 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Максимальна кількість зон тиску	2
Розривний тиск	5 МПа 725 psi
Тиск розриву	50 бар
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	23 °F...122 °F
Температура навколишнього середовища	23 °F...122 °F
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.9 ft-lbf
Вага продукту	9.8 oz
Тип монтажу з'єднувального блок	з наскрізним отвором
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	3/8 NPT
Пневматичний порт 3	3/8 NPT
Пневматичне з'єднання 5	3/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав