

Муфта
EAMC-40-66-11-15
Номер деталі: 550998

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	11 мм
Діаметр захвату 2	15 мм
Розмір	40
Номінальна довжина	66 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	42.3 кг·мм²
Передаваний крутний момент	21 Н·м
Вага продукту	139 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS