

# Пластиковая трубка PEN-10X1,5-SI

Номер деталі: 551465

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                               | 10 мм                                                                            |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 40 мм                                                                            |
| Внутрішній Ø                              | 7 мм                                                                             |
| Мінімальний радіус вигину                 | 23.5 мм                                                                          |
| Властивості трубки                        | підходить для енергетичних ланцюгів                                              |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                |
| Зверніть увагу на робочий тиск            | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C                                            |
| Дозвіл                                    | TÜV                                                                              |
| Орган сертифікації                        | B 013277 0506 00                                                                 |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)       |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| Клас "чистої кімнати"                     | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Температура навколишнього середовища      | -30 °C...60 °C                                                                   |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.03766 кг/м                                                                     |
| Пневматичне з'єднання                     | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 10 мм                                        |
| Колір                                     | Срібло                                                                           |
| Твердість по шкалі Shore                  | D 52 +/-3                                                                        |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                                                               |
| Матеріал трубки                           | PE                                                                               |