

Пластикова трубка PEN-6X1-GN

Номер деталі: 551469

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Зовнішній Ø | 6 мм |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 26 мм |
| Внутрішній Ø | 4 мм |
| Мінімальний радіус вигину | 13.5 мм |
| Властивості трубки | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi |
| Зверніть увагу на робочий тиск | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C |
| Дозвіл | TÜV |
| Орган сертифікації | B 013277 0506 00 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Клас "чистої кімнати" | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Температура навколишнього середовища | -30 °C...60 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.01477 кг/м |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 4 мм |
| Колір | зелений |
| Твердість по шкалі Shore | D 52 +/-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | PE |