


Редуктор
EMGA-60-P-G3-SAS-70
Номер деталі: 552190

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 мм
Розмір фланця двигуна	70 мм
Торсіонний люфт	0.17 град.
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	3:1
Максимальна швидкість приводу	13000 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	22 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	0.135 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	35.2 Н·м
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	2.3 Н·м/arcmin
Вага продукту	900 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60G
Інтерфейс зубчастого приводу	70A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS