


Редуктор EMGA-160-P-G5-SAS-140

Номер деталі: 552201

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	160 мм
Розмір фланця двигуна	140 мм
Торсіонний люфт	0.1 град.
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	5:1
Максимальна швидкість приводу	6500 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	450 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	6.07 кг·см²
Максимальний вихідний крутний момент	720 Н·м
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	38 Н·м/arcmin
Вага продукту	18000 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	160G
Інтерфейс зубчастого приводу	140A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS