

Глушник UOS-1

Номер деталі: 552252

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	без ущільнення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Глушник відкритий
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Рівень шуму	75 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою
Вага продукту	200 г
Пневматичне з'єднання	G1
Матеріал демпферної вставки	PE
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РОМ Кований алюмінієвий сплав