


Пневморозподільник NVF3-МОН-5/2-К..+MSFW-230

Номер деталі: 552428

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	53 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	900 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита
Робоча напруга	230V AC
Робочий тиск	2 бар...10 бар
Конструкція	поршневий золотник
Тип скидання	Пружина механічна
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Номінальний розмір	7 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Допоміжне ручне керування	З блокуванням
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Пілотний тиск	2 бар...10 бар
b значення	0.33
Значення C	3 л/с-бар
Час відключення	38 мс
Час увімкнення	13 мс
Характеристики котушки	230 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Допустимі коливання частоти	+/- 10 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III

Особливості	Значення
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Вага продукту	335 г
Тип кріплення	На плиті
Під'єднання вентиляційного отвору	внутрішній
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском