


Оптоволоконний кабель SOOC-DS-M6-1-R25

Номер деталі: 552838

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Метод вимірювання	Дифузійний давач
Мінімальний діаметр предмета	0.1 мм
Оптоволоконний кабель - особливості	Стандартний
Діапазон робочий	140 мм
Температура навколишнього середовища	-55 °C...70 °C
Розмір головки	M6
Довжина оптоволоконна	1 м
Мінімальний радіус вигину	25 мм
Максимальний момент дотягування	3 Н·м
Зовнішній Ø	2.2 мм
Матеріал корпусу	Мідний сплав PVC Нікельований
Матеріал оптоволоконного кабелю	PE
Ступінь захисту	IP66
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III